

EXEOL RENOV

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Συμπυκνωμένη φόρμουλα για χρήση με βυθισμό και συσκευές πλύσης υπερήχων. Απομακρύνει τη σκουριά και αποκαθιστά τη φωτεινότητα και τη λάμψη στα εργαλεία. Συμβάλλει στην ανανέωση των εργαλείων και βελτιώνει την αντοχή τους στη διάβρωση.

Είναι συμβατό με ανοξείδωτο ατσάλι, με επικυρωμένη ηλεκτροχημική μελέτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραιώστε με νερό σε θερμοκρασία δωματίου από **1% (10mL/L)** έως **4% (40mL/L)**. Το αραιωμένο και αχρησιμοποίητο διάλυμα μπορεί να αποθηκευτεί σε καλυμμένο δοχείο εμβάπτισης για 72 ώρες.

Τοποθετήστε τα εργαλεία ανοιχτά και από-συναρμολογημένα στο διάλυμα, διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως βυθισμένα.

Χρόνος επαφής : 1 ώρα (ή περισσότερο, ανάλογα με την κατάσταση των εργαλείων).

Αφαιρέστε τα εργαλεία και ξεπλύνετε καλά με νερό.

Στεγνώστε.

Το χρησιμοποιημένο διάλυμα πρέπει να αλλάζει μετά από κάθε χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ : 3 x 1L
ΚΙΒΩΤΙΟ : 2 x 5L



FROM
1%

ΣΥΝΘΕΣΗ

Φωσφορικό οξύ <30%
Μη ιονικά τασιενεργά <5%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

pH : 0.35 – 1.35
pH σε 4% : 1.2 – 2.2
Άρωμα : Χωρίς άρωμα
Χρώμα : Άχρωμο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εργαλεία από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση του.

UFI: D7E9-405V-900U-V1Y2